

## EW1411

Stationäre Munddusche mit Ladestation

### GANZHEITLICHE MUNDHYGIENE FÜR NACHHALTIG GEPFLEGT ZÄHNE UND GESUNDES ZAHNFLEISCH



Optimale Reinigung der Zahnfleischtaschen



Interdental-Modus



Im Griff integrierter abnehmbarer Wassertank



Ladestation mit praktischer Düsenhalterung

Regelmäßige Zahnpflege ist der effektivste Weg, Karies und Zahnfleischerkrankungen zu verhindern. Das pulsierende starke bis sanfte Wasser-Luft-Gemisch der EW1411 löst Speisereste aus den Zahnzwischenräumen und reinigt sanft die Zahnfleischtaschen. Zudem massiert er durch sanften Druck das Zahnfleisch. Besonders praktisch: Der Wassertank lässt sich ganz einfach abnehmen und so besonders hygienisch, auch in der Spülmaschine\*, reinigen.

**Interdental-Modus** – Optimiert die Reinigung und spart Wasser

**Wasser-Luft-Gemisch** – Für schonende Reinigung

**Abnehmbarer Wassertank** – Für leichte und hygienische Reinigung

**Im Griff integrierter Wassertank** – Besonders platzsparend

**Wassertank spülmaschinengeeignet\*** – Für eine besonders hygienische Handhabung

**Einfacher oder pulsierender Wasserstrahl** – Wählen Sie zwischen Jet oder Interdental Modus

**3-stufige Wasserstrahlintensität** – Für eine individuelle und schonende Reinigung der Zahnfleischtaschen

## TECHNISCHE DATEN

EW1411

### ALLGEMEINES

|                        |  |
|------------------------|--|
| UVP                    | 84,99 €  |
| EAN Code               | 5025232846436  |
| Farbe                  | Silber-Weiß  |
| Stromversorgung        | Automatische Spannungsanpassung (100–240 V, 50/60 Hz)<br>NiMH-Akku   |
| Betriebsdauer          | ca. 60 Min. (INTERDENTAL Modus)<br>ca. 15 Min. (REGULAR AIR-IN Modus)  |
| Reinigung              | Abnehmbarer, im Griff integrierter Wassertank, besonders leicht und hygienisch zu reinigen (spülmaschinengeeignet bis 50 Grad) |
| Anzahl Modi            | 4 (JET / INTERDENTAL / REGULAR AIR-IN / SOFT AIR-IN)   |
| Pumffrequenz           | 1.400 Impulse/Min.   |
| Wasserstrahlintensität | 3-stufig   |
| Wassertank             | Im Griff integriert und abnehmbar  |
| Tankvolumen            | 130 ml (für ca. 120 Sek. Nutzung im INTERDENTAL Modus bzw. 35 Sek. im REGULAR AIR-IN Modus)                                    |

### SPEZIFIKATIONEN

|                     |  |
|---------------------|--|
| Gewicht             | 305 g (Munddusche mit Düse)<br>187 g (Ladestation)                 |
| Maße B x H x T (mm) | 59 x 197 x 75 (Munddusche ohne Düse)<br>93 x 40 x 98 (Ladestation) |
| Zubehör             | 2 Aufsteckdüsen EW0950<br>Ladestation mit Halterung für 2 Düsen    |

#### Kontakt:

Panasonic Deutschland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55\*  
[www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)

Panasonic Marketing Europe GmbH  
Niederlassung Österreich  
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67\*  
[www.panasonic.at](http://www.panasonic.at)

Panasonic Switzerland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60\*\*  
[www.panasonic.ch](http://www.panasonic.ch)

\* Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / \*\* Zum Lokaltarif  
Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 03/2016